

unità di guida FENG-100-250-KF

Codice prodotto: 34533

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Corsa	250 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza Fy max.	2.300 N
Forza max. Fy statica	3.120 N
Forza Fz max.	2.300 N
Forza max. Fz statica	3.120 N
Momento Mx max.	198 Nm
Momento statico Mx max.	268 Nm
Momento My max.	197 Nm
Momento statico My max.	267 Nm
Momento Mz max.	197 Nm
Momento statico Mz max.	267 Nm
Forza di spostamento	40 N
Peso	14.915 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato
Materiale piastra a giogo	Acciaio temprato