


Valvola temporizzatrice VZOB-3-1/4

Codice prodotto: 3489

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Portata nominale standard	600 l/min
Tempo di ritardo regolabile	0 s...30 s
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	G1/8 G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)