


unità di guida FEN-8/10- -KF

Codice prodotto: 35197

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	8/10
Corsa	1 ... 100 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza Fy max.	450 N
Forza max. Fy statica	680 N
Forza Fz max.	450 N
Forza max. Fz statica	680 N
Momento Mx max.	11 Nm
Momento statico Mx max.	16 Nm
Momento My max.	5 Nm
Momento statico My max.	7 Nm
Momento Mz max.	5 Nm
Momento statico Mz max.	7 Nm
Forza di spostamento	15 N
Aumento di massa per 10 mm di corsa	8 g
Peso a corsa 0 mm	300 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	8 g
Baricentro della massa mobile per corsa 0 mm	30 mm
Maggiorazione baricentro della massa mobile per corsa 10 mm	4,9 mm
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Leghe di alluminio anodizzato
Materiale piastra a giogo	Leghe di alluminio anodizzato