

Attuatore oscillante DRQ-32-90-PPVJ-A

Codice prodotto: 35212
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Angolo di decelerazione	77,3 deg
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione, su entrambi i lati	-5 /+ 5 deg
Angolo di oscillazione	90 deg
Ammortizzazione	PPVJ: ammortizzazione pneumatica, regolabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	2,5 ... 10 bar
Frequenza di oscillazione max. a 6 bar	2,8 Hz
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia teorica a 6 bar	5 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,002 kgm ²
Peso	2.270 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/8
Informazioni sui materiali, albero motore	Acciaio per inserti
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU) NBR