



Comando bimanuale ZSB-1/8

Codice prodotto: 3527

FESTO

dispositivo di sicurezza ad azionamento bimanuale



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Tipo di azionamento	pneumatico
Costruzione	Valvola a otturatore con molla di richiamo
Pressione di esercizio	3 ... 8 bar
Portata nominale normale	50 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulle macchine
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	490 g
Tipo fissaggio	con foro passante con filettatura interna a scelta:
Attacco servopilotaggio 12	G1/8
Attacco servopilotaggio 14	G1/8
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Attacco pneumatico 5	G1/8
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato