


Protezione sfiato VABD-D3-SN-N12

Codice prodotto: 3535104

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1,2 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 12 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-50 ... 60 °C
Fissaggio	Avvitabile Con filetto maschio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale vite di scarico	PA