

Unità di aspirazione VASB-100-1/4-NBR

Codice prodotto: 35416

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensione nominale | 4 mm |
| Diametro ventosa | 100 mm |
| Diametro effettivo di aspirazione | 85 mm |
| Posizione del collegamento | In alto |
| Forma ventosa | Rotondo, soffiato, 1,5 convoluzioni |
| Fluido di lavoro | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Forza di distacco al 70% di vuoto | 397 N |
| Forza di tenuta alla pressione nominale | 397 N |
| Filettatura | G1/4 |
| Fissaggio ventosa | G1/4 |
| Attacco vuoto | G1/4 |
| Colore | Nero |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Materiale del perno a vite | Zinco pressofuso |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale ventosa | NBR |