


raccordo KSZ-M8

Codice prodotto: 36124

FESTO

Per la compensazione dello spostamento centrale nei cilindri con stelo antirrotativo e loro varianti. Montaggio lato stelo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M8
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco filettato	Filetto femmina M8
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	70 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale elemento filettato	Acciaio zincato