


Ventosa VAS-8-M5-PUR

Codice prodotto: 36135

FESTO

con anello di tenuta OL.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2 mm
Diametro ventosa	8 mm
Diametro efficace di aspirazione	5,5 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore rotondo, standard
Fluido di esercizio	Aria atmosferica
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	1,6 N
Filettatura di fissaggio	M5
Fissaggio ventosa	M5
Attacco per il vuoto	M5
Durezza Shore	62
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone
Informazioni sui materiali, ventosa	TPE-U(PU)