

# raccordo spinato N-3/8-P-13-MS

Codice prodotto: 36161

FESTO

Esecuzione in ottone



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	11 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma diritta
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	15 Nm
Peso	243 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/8
Attacco pneumatico 2	Per tubo con diametro interno 13 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Ottone