


giunto EAMD-67-51-20-32X32-U

Codice prodotto: 3717812

FESTO

Elemento di azionamento che tramette l'energia cinetica rotativa di un motore passo-passo o di un servo-motore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	20 mm
Diametro alloggiamento 2	32 mm
Taglia	67
Lunghezza nominale	51 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	374 kgmm ²
Coppia trasferibile	120 Nm
Peso	744 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS