



regolatore di portata unidirezionale GR-1/2

Codice prodotto: 3720

FESTO

Portata regolabile in una direzione di flusso.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Elemento di regolazione	Vite a testa zigrinata
Fissaggio	Con foro passante
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	1.620 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	2760 l/min
Pressione d'esercizio	0,1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 ... 75 °C
Peso	517 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite di regolazione	Ottone