

Raccordo a T per montaggio rapido TCX-3/8-PX-9

Codice prodotto: 4046

FESTO

per tubi pneumatici Flexo PX.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	8 mm
Tipo di guarnizione perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	qualsiasi
Attacco pneumatico	G3/8 PK-9 con ghiera per raccordi filettati
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio