


connettore femmina KD5-1/2-I

Codice prodotto: 4088
Prodotto in esaurimento

FESTO

Autobloccante

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	13 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.872 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	32,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	413 g
Attacco pneumatico 1	Filetto femmina G1/2