

# Tubo Flexopneu PX-6

Codice prodotto: 4094

FESTO

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	9 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	30 mm
Diametro interno	6 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	0 ... 12 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,14 kg/m
Colore	argento
Durezza Shore	75 +/- 5
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	NBR