

scheda di memoria CAMC-M-MS-G32

Codice prodotto: 4553880

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Capacità di memoria	32 Gigabyte
Indicazioni per l'impiego	L'apparecchio è stato sviluppato, progettato e costruito esclusivamente per uso industriale e commerciale. L'uso privato dell'apparecchio non è consentito.
Forma	microSDHC
Costruzione	Struttura con celle di memoria MLC (multi-level cells)
Classe di velocità	Class 10
Velocità max di lettura	20 MB/s
Velocità max di scrittura	20 MB/s
Numero cicli di scrittura/cancellazione	64 TBW