


regolatore di portata unidirezionale GRF-PK-3

Codice prodotto: 4565

FESTO

Con sottobase 2n e nipples spinati per tubo diam. Nom. 3.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Funzione valvola | Funzione di strozzatura unidirezionale |
| Attacco pneumatico 1 | PK-3 |
| Attacco pneumatico 2 | PK-3 |
| Elemento di regolazione | Vite a testa zigrinata |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Portata nominale normale in direzione di strozzatura | 45 l/min |
| Portata nominale normale in direzione di non ritorno | 45 l/min |
| Pressione d'esercizio | 0,5 ... 8 bar |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Materiale del corpo | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Peso | 95 g |
| Materiale vite di regolazione | Ottone |