

Silenziatore U-M5

Codice prodotto: 4645

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata verso l'atmosfera	320 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Livello di rumorosità	70 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Attacco pneumatico	M5
Informazioni sui materiali, inserto dell'ammortizzatore	Bronzo
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS