


sottobase VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

Codice prodotto: 4727331

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Alimentazione pressione di pilotaggio	Esterna Interna
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Fissaggio	Con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	1/4 NPT
Attacco pneumatico 1	1/4 NPT
Attacco pneumatico 2	Flangia 1/4 Configurazione NAMUR
Attacco pneumatico 3	1/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio rivestito con copertura di Ematal
Materiale guarnizioni	NBR