

Giunto EAMD-16-15-6-8X10

Codice prodotto: 4819883

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------------|---|
| Diametro di montaggio 1 | 6 mm |
| Diametro di montaggio 2 | 8 mm |
| Dimensione | 16 |
| Lunghezza nominale | 15 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Velocità di rotazione max. | 10000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -25 °C...60 °C |
| Momento di inerzia di massa | 0.355 kgmm ² |
| Coppia trasmissibile | 1.5 Nm |
| Peso prodotto | 12.8 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |