


# Kit assiale EAMM-A-T46-60P

Codice prodotto: 4824833

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	47 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	10 Nm
Peso prodotto	410 g
Codice interfaccia, attuatore	T46
Codice interfaccia, ingresso motore	60P 60PA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)