


# flangia ad innesto DARF-Q12-25

Codice prodotto: 4886223

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	1,2 Nm
Peso	60 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale flangia	Lega in alluminio per lavorazione plastica, anodizzata
Materiale viti	Acciaio, zincato