


# raccordo a T TJK-1/4

Codice prodotto: 4950

FESTO

Con esagono interno e 2 anelli di tenuta



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/4
Attacco pneumatico 2	Filetto femmina G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite cava	Alluminio anodizzato
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco