

# Tubo in plastica PC-9-BL

Codice prodotto: 5031

FESTO

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	15 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	47,5 mm
Diametro interno	9 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	0 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,136 kg/m
Colore	blu
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	PVC-P