

Giunto EAMD-42-40-18-16X25

Codice prodotto: 5056644

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	18 mm
Diametro di montaggio 2	16 mm
Dimensione	42
Lunghezza nominale	40 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	39 kgmm ²
Coppia trasmissibile	17 Nm
Peso prodotto	192 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)