


supporto a cerniera LN-32

Codice prodotto: 5147

FESTO

Per il fissaggio oscillante di cilindri DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUT.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	149 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio temprato