

# Supporto a cerniera LN-80

Codice prodotto: 5151

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	80
Basato su standard	ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	877 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Ghisa a grafite sferoidale