


Connettore maschio NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN

Codice prodotto: 5195381

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme allo standard	IEC 61754-24
Protocollo	Ethernet PROFINET LWL
Funzioni aggiuntive	Soddisfa i requisiti secondo AIDA
Frequenza del collegamento	100
Uscita del cavo	Diritto
Peso prodotto	84 g
Connessione ottica 1, tipo di connessione	Spina
Connessione ottica 1, design	rettangolare
Connessione ottica 1, tecnologia di connessione	SC-RJ a norma IEC 61754-24
Connessione ottica 1, numero pin/conduttori	2
Connessione ottica 1, pin/conduttori occupati	2
Connessione ottica 1, schema collegamento	00995772
Connessione ottica 1, tipo di fissaggio	Push-pull con interblocco per evitare azionamenti accidentali
Connessione ottica 1, diametro ghiera	2.5 mm
Connessione ottica 2, tecnologia di connessione	Dado di bloccaggio
Coppia di serraggio	0.42 Nm
Diametro filo	0.98 mm...1 mm
Tipo di cavo	Fibra polimerica
Lunghezza d'onda	650 nm
Prova tenuta al fuoco	UL94 V-0
Diametro cavo	5.5 mm...10 mm
Grado di protezione	IP65 IP67
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Pressofusione di zinco, nichelato
Colore corpo	Argento

Caratteristica	Valore
Materiale guarnizioni	NBR TPE
Materiale della ghiera	Lega di rame