

Giunto EAMD-56-54-18-23X27

Codice prodotto: 5225774

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------------|---|
| Diametro di montaggio 1 | 18 mm |
| Diametro di montaggio 2 | 23 mm |
| Dimensione | 56 |
| Lunghezza nominale | 54.5 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Velocità di rotazione max. | 5500 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -25 °C...60 °C |
| Momento di inerzia di massa | 172 kgmm ² |
| Coppia trasmissibile | 60 Nm |
| Peso prodotto | 466 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |