


blocco batteria MHA3-PR8-3-1/8

Codice prodotto: 525224

FESTO

Per valvole con utilizzi su sottobase MHA3-...-HC/TC



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Numero max. posti valvola | 8 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Fissaggio sottobase | Con foro passante Con guida profilata |
| Fissaggio valvola | Con filetto femmina |
| Attacco pneumatico 1/33 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | Filetto femmina G1/8 |
| Attacco pneumatico 3/11 | G1/4 |
| Materiale piastra filettata | Lega di alluminio per lavorazione plastica |