

blocco batteria MHA4-PR10-3-1/4

Codice prodotto: 525238

FESTO

[Per valvole con utilizzi su sottobase MHA4-...](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	10
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	1.710 g
Fissaggio sottobase	Con foro passante Con guida profilata
Fissaggio valvola	Con filetto femmina
Attacco pneumatico 1/33	G3/8
Attacco pneumatico 2	Filetto femmina G1/4
Attacco pneumatico 3/11	G3/8
Materiale piastra filettata	Leghe di alluminio per lavorazione plastica