

tubo in plastica PAN-V0-12X1,5-GN

Codice prodotto: 525473

FESTO

Ignifugo



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	14 mm
Diametro esterno per raccordo filettato a innesto	12 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	65 mm
Diametro interno	9 mm
Raggio min. di curvatura	43 mm
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 0,3 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 3 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 43,5 psi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Olio minerale: max 0,3 MPa a max 90 °C Acqua: max 0,3 MPa a max 90 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Olio minerale Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Prova antincendio materiale	UL94 V-0 (involucro)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,133 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 12 mm
Colore	Verde
Durezza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	Poliammide 12 PVC-P