


# Blocco batteria VIGK-04-D-2-1/2

Codice prodotto: 525570

FESTO

per unità di valvole 04, portate elevate, grandezza ISO 2, (G 1/2)



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basata sulla norma	ISO 5599-2
Max. numero dei posti valvola	1
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	con foro passante
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G1/2
Attacco pneumatico 3	G3/4
Attacco pneumatico 4	G1/2
Attacco pneumatico 5	G3/4
Informazioni sui materiali, sottobase	Alluminio pressofuso