


Blocco batteria VIGI-04-D-2-1/2

Codice prodotto: 525571

FESTO

per unità di valvole



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	10 mm
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	G1/8
Attacco servopilotaggio 14	G1/8
Attacchi pneumatici 3/5 raggruppati	G3/4
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G1/2
Attacco pneumatico 4	G1/2
Attacco pneumatico 5	G3/4
Informazioni sui materiali, sottobase	Alluminio pressofuso