


Blocco batteria VIGI-04-D-1-3/8

Codice prodotto: 525572

FESTO

per unità di valvole



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	8 mm
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	G1/8
Attacco servopilotaggio 14	G1/8
Attacchi pneumatici 3/5 raggruppati	G1/2
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G3/8
Attacco pneumatico 4	G3/8
Attacco pneumatico 5	G1/2
Informazioni sui materiali, sottobase	Alluminio pressofuso