


# cavo di collegamento KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

Codice prodotto: 525654

FESTO

Molto flessibile, per valvole a commutazione rapida MH2/MH3 e distributore multipolare MPV.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	LED
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Coppia di serraggio	0,25 Nm
Peso	18 g
Connessione elettrica	Connettore femmina angolare / maschio dritto Forma quadrata / M8x1 2 poli / 3 fili
Composizione cavo	2x0,25
Diametro cavo	3,4 mm
Lunghezza cavo	0,5 m
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PA
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Informazioni sui materiali, contatti	Bronzo