


# connettore maschio SEA-GS-HAR-4POL

Codice prodotto: 525928  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per unità di valvole.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Fissaggio	Con filettatura
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	11,5 g
Connessione elettrica	4 poli M12x1 Connettore maschio diritto / connessione a perforazione di isolante
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 32$ V
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 32$ V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Raccordo per cavi	Pg9
Diametro ammissibile del cavo	4 ... 5,1 mm
Diametro ammissibile del singolo conduttore	0,1 mm
Diametro ammissibile dei conduttori	1,2 ... 1,6 mm
Sezione attacco	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco Nichelato
Isolamento ammissibile dei conduttori	PVC