


# ventosa ESV-30-GT

Codice prodotto: 526000

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	3,5 mm
Raggio min. pezzo R	26 mm
Diametro ventosa	30 mm
Volume aspirazione	2,4 cm <sup>3</sup>
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Rotonda, a campana
Forma della ventosa	Rotonda, extra
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-0,7 bar
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	36 N
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	36 N
Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale	13 N
Peso	4,2 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Colore	Rosso mattone
Durezza Shore	72 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	Vulkollan®