

# ventosa ESV-100-GT

Codice prodotto: 526005

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	9 mm
Raggio min. pezzo R	135 mm
Diametro ventosa	100 mm
Volume aspirazione	53,9 cm <sup>3</sup>
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Rotonda, a campana
Forma della ventosa	Rotonda, extra
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-0,7 bar
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	375 N
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	100 N
Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale	183 N
Peso	58,9 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Colore	Rosso mattone
Durezza Shore	72 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	Vulkollan®