



Filtro-riduttore LFR-N1/8-D7-5M-MICRO

Codice prodotto: 526281
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con piastra filettata e manometro, scarico manuale della condensa.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Micro
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Quantità di condensa max.	3 cm ³
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Isteresi di pressione max.	0,3 bar
Portata nominale normale	410 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	124 g
Fissaggio	A scelta: Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio
Attacco pneumatico 1	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 2	NPT1/8-27
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, tazza	PC