

Filtro LF-N1/8-D-5M-MICRO-H



Codice prodotto: 526302
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con piastra filettata, scarico semiautomatico della condensa.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Micro
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico condensa	Semiautomatico
Costruzione	Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	3 cm ³
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Portata nominale normale	290 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Classe di purezza aria in uscita	Gas inerti Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	64 g
Fissaggio	Con accessori Montaggio in linea A scelta:
Attacco pneumatico 1	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 2	NPT1/8-27
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, filtro	PE
Informazioni sui materiali, corpo	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	PC