

filtro LF-QS6-D-5M-MICRO-H

Codice prodotto: 526308



Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Sottobase con attacco a innesto, scarico semiautomatico della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Micro
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico condensa	Semiautomatico
Costruzione	Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	3 cm ³
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Portata nominale normale	280 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	64 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico 1	QS-6
Attacco pneumatico 2	QS-6
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	PE
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	PC