



manometro MA-27-10-M5

Codice prodotto: 526323
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con display in bar.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di visualizzazione [bar]	0 ... 10 bar
Dimensioni nominali manometro	27
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	4
Grado di protezione	IP43
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	M5
Materiali a contatto con fluidi	Ottone
Materiale perno filettato	Ottone
Materiale del corpo	PA
Materiale finestrella	PS
Colore corpo contenitore	Nero
Peso	11 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno