

# manometro MA-27-1,0-M5-MPA

Codice prodotto: 526324

FESTO

Con display in Mpa.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Scala del manometro	0 ... 1 MPa
Dimensioni nominali manometro	27
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	5
Grado di protezione	IP43
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	M5
Materiali a contatto con fluidi	Ottone
Materiale perno filettato	Ottone
Materiale del corpo	PA
Materiale finestrella	PS
Colore corpo contenitore	Nero
Peso	11 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno