


# Servomotore MTR-AC-100-5S-AA

Codice prodotto: 526735

FESTO

senza riduttore, senza freno.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Trasduttore posizione rotore	Resolver
Controllo temperatura	resistenza PTC
Max. numero di giri	4.550 1/min
Numero di giri nominale	3.600 1/min
Corrente di riposo continua	8,43 A
Classe di isolamento	F
Costante motore	1,49 Nm/A
Potenza nominale motore	2.396 W
Tensione nominale CC	560 V
Corrente nominale motore	4,3 A
Corrente di picco	16 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	max 90%
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	6,8 kgcm <sup>2</sup>
Momento di inerzia di massa rotore	6,8 kgcm <sup>2</sup>
Coppia nominale	6,36 Nm
Momento torcente di picco	23 Nm
Momento torcente all'arresto	12,53 Nm
Carico assiale ammissibile sull'albero	150 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	500 N
Peso	9.100 g
Tecnica di connessione elettrica	Connettore