

Cavo motore KMTR-AC-X

Codice prodotto: 526742

FESTO

per servomotori MTR-AC-55/70/100.

Il cavo è disponibile in lunghezze da 1 a 25 m.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Min. raggio di curvatura cavo	100 mm
Composizione cavo	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² schermato
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR