

manometro MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG

Codice prodotto: 526788

FESTO

Con display in psi, campo rosso/verde regolabile.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Scala del manometro	0 ... 36 psi
Conforme alla norma	EN 837-1
Dimensioni nominali manometro	50
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio	0 ... 36 Psi
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	2,5
Grado di protezione	IP43
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	R1/4
Materiali a contatto con fluidi	Ottone
Materiale perno filettato	Ottone
Materiale del corpo	ABS
Materiale finestrilla	PMMA
Colore corpo contenitore	Nero
Peso	75 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno