


# Piastra di copertura CPASC1-RP

Codice prodotto: 527062  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per posto di riserva, unità di valvole CPA-SC.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	10 bar
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Livello di rumorosità	85 dB(A)
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., raccordo	0,1 Nm
Informazioni sui materiali, sottobase	PA rinforzato
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR