


zoccolo elettrico a innesto MHAP-PI-D-1

Codice prodotto: 527395

FESTO

Per unità di valvole CPA-SC, due bobine.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Clip
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	8 g
Connessione elettrica	Connettore femmina 3 poli
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 60 V
Carico di corrente ammissibile	3 A
Lunghezza cavo	1 m
Diametro cavo	1 mm
Composizione cavo	3x0,14
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-20 ... 50 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PA
Informazioni sui materiali, contatti	Rame Stagnato