



# unità di bloccaggio KEC-25

Codice prodotto: 527494

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di bloccaggio con direzione di azione	Su entrambi i lati Bloccaggio a molla, sblocco ad aria compressa
Pressione d'esercizio	3,8 ... 10 bar
Pressione di sbloccaggio min.	3,8 bar
Materiale rotondo da bloccare	25 mm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza statica di tenuta	8.000 N
Peso	16.760 g
Fissaggio	Con filetto femmina Con accessori
Attacco di sbloccaggio, unità di bloccaggio	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale molla	Acciaio fortemente legato
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale ganasce di bloccaggio	Acciaio per utensili
Materiale pistone	Lega di alluminio per lavorazione plastica